

ТРУБКА АБОНЕНТСКАЯ ПЕРЕГОВОРНАЯ ЦИФРАЛ КЛ-2

Руководство по эксплуатации
ЦФРЛ.468624.014 РЭ



1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Трубка абонентская переговорная ЦИФРАЛ КЛ-2 (далее по тексту ТАП КЛ-2) соответствует требованиям ЦФРЛ.460554.001ТУ.

ТАП КЛ-2 предназначена для обеспечения двухсторонней дуплексной связи с домофонами типа ЦИФРАЛ ССД-2094 или аналогичными в многоквартирных домах и подъездах в качестве переговорного устройства с возможностью дистанционного открывания входной двери.

ТАП КЛ-2 предназначено для работы в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от +5 до +40°C;
- относительная влажность воздуха не более 95% при температуре плюс 30°C.

1.2 ФУНКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Ток потребления в режиме «Разговор» 18-22 мА
2. Напряжение в линии при поднятой телефонной трубке в режиме дуплексной связи..... 5,8 – 6,3 В
3. ТАП КЛ-2 обеспечивает выполнение следующих функций:
 - подача звуковой и световой сигнализации при получении сигнала «ВЫЗОВ»;
 - возможность отключения сигнала «ВЫЗОВ»;
 - двухстороннюю дуплексную связь с блоком вызова;
 - дистанционное открывание замка.
4. Габаритные размеры, мм, не более..... 235 x 85 x 61
5. Масса ТАП КЛ-2, кг, не более..... 0,32

1.3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Трубка абонентская переговорная ЦИФРАЛ КЛ-2	1 шт.
Комплект крепежный:	
Дюбель	2 шт.
Шуруп 4x25	2 шт.

1.4 УПАКОВКА

Для упаковки ТАП КЛ-2 применяются коробки из гофрированного картона. В каждую коробку укладывается 30 комплектов ТАП КЛ-2 и одно руководство по эксплуатации.

2 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

ТАП КЛ-2 устанавливается в вертикальном или горизонтальном положении в любой точке квартиры. Подключение ТАП КЛ-2 к линии домофона производится в порядке, изложенном в руководстве по эксплуатации соответствующей модификации домофона и с соблюдением полярности. После подключения к линии трубку установить на корпус ТАП КЛ-2.

3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ТАП КЛ-2 в упаковке завода-изготовителя можно перевозить любым видом крытого транспорта.

ТАП КЛ-2 следует хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности не более 80% при температуре плюс 25°C. Коробки с ТАП КЛ-2 должны быть уложены в штабеля (не более 8 коробок по высоте) на стеллажах на высоте не менее 0,15 м от пола.

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу ТАП ЦИФРАЛ КЛ-2 в течение 12-ти месяцев с момента продажи, но не более 18-ти месяцев после даты выпуска при условии соблюдения потребителем правил хранения, монтажа, эксплуатации и рекомендаций, изложенных в настоящем руководстве. В случае обнаружения дефектов, возникших при работе устройства в течение гарантийного срока, предприятие-изготовитель гарантирует бесплатное устранение неисправности. ТАП КЛ-2 рассчитано на непрерывную работу в течение 5 лет с момента продажи.

Гарантийный ремонт изделия производится при наличии на нем даты изготовления и штампа ОТК. Пересылка ТАП КЛ-2 на предприятие-изготовитель для ремонта осуществляется за счет покупателя.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий на некомплектность и механические повреждения ТАП КЛ-2 после продажи.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и электрическую схему ТАП КЛ-2 изменения, не влияющие на основные параметры изделия.

ТАП ЦИФРАЛ КЛ-2 не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в следующих случаях:

- при наличии механических повреждений и дефектов, вызванных неправильным подключением или внешними воздействиями;
- при самовольном изменении конструкции, электрической схемы или комплектации изделия;
- если был проведен ремонт лицом, не имеющим на это соответствующего разрешения.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности (гарантия не распространяется) за следующие виды неисправностей:

- неисправности, вызванные попаданием внутрь ТАП КЛ-2 посторонних предметов, веществ, жидкостей;
- неисправности, вызванные использованием нестандартных материалов и запасных частей;
- неисправности, вызванные стихией, пожаром или другими причинами, не зависящими от предприятия-изготовителя.

5 ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ-ВО
Трубка абонентская переговорная ЦИФРАЛ КЛ-2	ЦФРЛ.468624.014	30 шт.
Упаковка		1 шт.
Руководство по эксплуатации	ЦФРЛ.468624.014 РЭ	1 шт.

Дата упаковки _____

Упаковщик _____

Штамп ОТК _____

Внешний вид ТАП ЦИФРАЛ КЛ-2




Схема подключения ТАП КЛ-2

